



Destornillador para Pozidriv, largo y con mango Kraftform, Tamaño de ranura en cruz / Longitud de cuchilla cortante: 1/200mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 668240 1/200 |
| GTIN | 4013288004048 |
| Clase de artículo | 63H |

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. **Varilla** de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Punta de varilla | Lasertip |
| Longitud total | 298 mm |
| Longitud de cuchilla cortante | 200 mm |
| Tamaño de ranura en cruz | 1 |
| Quality Dress | 355 PZ |
| Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv |
| Tipo de producto | Destornilladores |