



Destornillador para Pozidriv, con mango de plástico, Tamaño de ranura en cruz: 0



Datos de pedido

Número de pedido	668200 0
GTIN	7610733086672
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido "Classic" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Aplicación:

Destornillador Pozidriv para tornillos con ranuras en cruz Pozidriv y Supadriv.

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	-2 mm
Longitud total	150 mm
Tamaño de ranura en cruz	0
Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores