

Garant

Destornillador para Pozidriv, con mango Haptoprene® de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 0



Datos de pedido

Número de pedido	667693 0
GTIN	4045197923325
Clase de artículo	61F

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** fácil de agarrar y agradable al tacto.

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	hasta 2 mm
Tamaño de ranura en cruz	0
Longitud total	140 mm
Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores