

**Extractor de pasadores, calidad normal, pintado, Ø de puntas D: 6mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 747000 6 |
| GTIN | 4049002002854 |
| Clase de artículo | 73U |

Descripción**Ejecución:**

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El **bonificado especial** de la cabeza de golpe impide astillamientos. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Norma:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Material:**

Calidad normal de acero al cromovanadio templado al aire, pintado.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--|
| Ø de puntas D | 6 mm |
| Longitud total L1 | 150 mm |
| Longitud de punzón L2 | 50 mm |
| Ø del mango S | 10 mm |
| Norma | DIN 6450 C |
| Material | Acero al cromovanadio templado al aire |
| Superficie | pintado |
| Tipo de producto | Extractor de pasadores |

