

**Extractores de pasadores, calidad especial cromado, Ø de puntas D: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	746900 4
GTIN	7610733200719
Clase de artículo	73B

Descripción**Ejecución:**

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El **bonificado especial** de la cabeza de golpe impide astillamientos. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado.

Descripción técnica

Longitud total L1	150 mm
Ø del mango S	10 mm
Longitud de punzón L2	40 mm
Ø de puntas D	4 mm
Dureza de punta	59 HRC
Material	Calidad especial de acero al cromovanadio extra.
Superficie	cromado
Tipo de producto	Extractor de pasadores

