



Extractores de pasadores, calidad especial con recubrimiento de polvo, Ø de puntas D: 4mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 746920 4 |
| GTIN | 7610733243457 |
| Clase de artículo | 73B |

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El **bonificado especial** de la cabeza de golpe impide astillamientos. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado y con recubrimiento de polvo.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|--|
| Ø del mango S | 10 mm |
| Ø de puntas D | 4 mm |
| Longitud de punzón L2 | 40 mm |
| Longitud total L1 | 150 mm |
| Dureza de punta | 59 HRC |
| Material | Calidad especial de acero al cromovanadio extra. |
| Superficie | cromado, con recubrimiento de polvo |
| Tipo de producto | Extractor de pasadores |

