



Destornillador para Pozidriv, con mango de plástico, Tamaño de ranura en cruz: 1K



Datos de pedido

Número de pedido	668200 1K
GTIN	7610733086726
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido "Classic" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Modelo corto.

Aplicación:

Destornillador Pozidriv para tornillos con ranuras en cruz Pozidriv y Supadriv.

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Longitud de cuchilla cortante	30 mm
Tamaño de ranura en cruz	1K
Longitud total	75 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores