



Extractores de pasadores, calidad especial con recubrimiento de polvo, Ø de puntas D: 5mm



Datos de pedido

Número de pedido	746920 5
GTIN	7610733243464
Clase de artículo	73B

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El **bonificado especial** de la cabeza de golpe impide astillamientos. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado y con recubrimiento de polvo.

Descripción técnica

Longitud total L1	150 mm
Longitud de punzón L2	40 mm
Ø de puntas D	5 mm
Ø del mango S	10 mm
Dureza de punta	59 HRC
Material	Calidad especial de acero al cromovanadio extra.
Superficie	cromado, con recubrimiento de polvo
Tipo de producto	Extractor de pasadores

