



Destornillador para Pozidriv, con mango rígido "multicraft", Tamaño de ranura en cruz: 3



Datos de pedido

Número de pedido	668150 3
GTIN	7610733089031
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango robusto "multicraft" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	3
Para Ø de tornillos	5,3 – 7,2 mm
Longitud total	270 mm
Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Serie	multicraft
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores