

**Extractor de pasadores, calidad normal, pintado, Ø de puntas D: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	747000 3
GTIN	4049002002809
Clase de artículo	73U

Descripción**Ejecución:**

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El **bonificado especial** de la cabeza de golpe impide astillamientos. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Norma:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Material:**

Calidad normal de acero al cromovanadio templado al aire, pintado.

Descripción técnica

Longitud total L1	150 mm
Longitud de punzón L2	40 mm
Ø del mango S	10 mm
Ø de puntas D	3 mm
Norma	DIN 6450 C
Material	Acero al cromovanadio templado al aire
Superficie	pintado
Tipo de producto	Extractor de pasadores

