

**Extractor de pasadores de mecánico, Ø de puntas D: 1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	747500 1
GTIN	7610733200467
Clase de artículo	73B

Descripción**Ejecución:**

De acero redondo, especialmente esbelto y manejable. Con mango moleteado diagonalmente. Completamente templado, con un **bonificado especial del cabezal de percusión** que evita astillamientos. Dureza de punta máxima posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especial. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Material:

Acero al cromovanadio extra, superficie cromada.

Descripción técnica

Longitud de punzón L2	15 mm
Ø del mango S	6 mm
Longitud total L1	100 mm
Ø de puntas D	1 mm
Dureza de punta	59 HRC
Modelo cabezal de percusión	bonificación del cabezal de percusión especial
Material	Acero al cromovanadio extra
Superficie	cromado
Tipo de producto	Extractor de pasadores

