



## Tenazas llave, Longitud total: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	813700 300
GTIN	4003773041429
Clase de artículo	83D

### Descripción

#### Ejecución:

Bocas **paralelas y lisas**; modelo cromado.

**Ajuste de muescas** pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite **el ajuste según el principio de la carraca. Escala grabada con láser** (parte delantera **métrica** y trasera **anglosajona**), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

Tenazas llave cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

#### Aplicación:

**Agarre protector** de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

#### Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.º 813725.

### Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Abertura de sujeción	0 - 68 mm
Longitud de boca	32 mm
Tipo de producto	Tenazas llave