



Surtido básico de herramientas de sujeción, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 14/M12mm



Datos de pedido

Número de pedido	375415 14/M12
GTIN	4020772468538
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- **Todas las piezas están fabricadas de acero bonificado.**
- **Tornillos para ranuras en T bonificados, rosca laminada.**

Aplicación:

Ideal para la **fabricación de herramientas**, la **producción e instalaciones de formación**.

Contenido:

Bridas: 2 ud. / 14×125 mm;

4 ud. / 14×160 mm;

2 ud. / 14×200 mm

Bloqu. de sujeción: 4 ud. / tam. 1; 4 ud. tam. 2

Tornillos para ranuras en T: 4 ud. / M12 × 14 × 100 mm;

4 ud. / M12 × 14 × 160 mm;

4 ud. / M12 × 14 × 200 mm

Soportes atornillados: 2 ud. tam. 50;

2 ud. tam.110;

2 ud. tam.140

Tuercas: 12 ud. tam. M12

Arandelas: 12 ud. tam. M12

Descripción técnica

Rosca	M12
Medida nominal de ranura en T	14 mm
Tipo	6532
Tipo de producto	Elemento de sujeción