



Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 10mm²



Datos de pedido

Número de pedido	729460 10
GTIN	4049002016417
Clase de artículo	73T

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Apriete paralelo exacto con mordazas de prensado accionadas sincrónicamente. **Engarce a presión cuadrangular** conforme a DIN = superficies de contacto óptimas. Hasta 2,5 mm² posibilidad de introducción lateral de la virola de cable.

Descripción técnica

Longitud total	190 mm
Para sección transversal de los conductores	0,08 - 10 mm ²
Tipo de producto	Alicate de engarce