



Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero, Tamaño de ranura en cruz: 0



Datos de pedido

Número de pedido	668270 0
GTIN	4013288004024
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con **punta de salida microrrugosa**, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).

Para Ø de tornillos: -2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 60 mm

Longitud total: 141 mm

Punta de varilla: negro

Descripción técnica

Punta de varilla	negro
Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Tamaño de ranura en cruz	0
Para Ø de tornillos	-2 mm
Longitud total	141 mm
Quality Dress	355 PZ
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

