



Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero, Tamaño de ranura en cruz: 3



Datos de pedido

Número de pedido	668270 3
GTIN	4013288004079
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con **punta de salida microrrugosa**, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).

Para Ø de tornillos: 5,3-7,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 150 mm

Longitud total: 262 mm

Punta de varilla: Lasertip

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	5,3-7,2 mm
Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Longitud total	262 mm
Punta de varilla	Lasertip
Quality Dress	355 PZ
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

