



Destornillador para Phillips con capuchón de golpe, Tamaño de ranura en cruz: 1



Datos de pedido

Número de pedido	668300 1
GTIN	4013288191182
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas incorporadas** (excepto tam. 4) y **capuchón de golpe**. **Varilla hexagonal** de acero especial tenaz **continua hasta el extremo del mango**, resalto hexagonal como ayuda para aplicación de llave. Superficie cromada nicromate, puntas en negro.

Aplicación:

Destornillador para Phillips para tornillos con ranura en cruz según DIN 7962 hoja 1 (también Phillips Recess).

Para Ø de tornillos: 2,1 – 3 mm

Longitud de cuchilla cortante: 80 mm

Longitud total: 178 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 8 mm

Descripción técnica

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	8 mm
Tamaño de ranura en cruz	1
Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Longitud total	178 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Quality Dress	917 SPH
Perfil de salida	Destornillador para Phillips

Capuchón de golpe

sí

Tipo de producto

Destornilladores