



## Puntero, calidad especial, cromado Punta de metal duro, Longitud total: 120/10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	749300 120/10
GTIN	7610733004669
Clase de artículo	73B

### Descripción

#### Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una **cabeza de golpe bonificada** especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.

**Calidad especial**, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Con **punta de metal duro** unida por soldadura.

### Descripción técnica

Ø de mango	10 mm
Dureza de punta aprox.	59 HRC
Modelo cabezal de percusión	bonificado
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Punteros