



Llave acodada para Phillips, Tamaño de ranura en cruz: 3



Datos de pedido

Número de pedido	669400 3
GTIN	7610733004355
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Dos puntas acodadas a 90°. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras. Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos.

Filos desplazados a 45° entre sí. Para tornillos con ranura en cruz Phillips.

Para Ø de tornillos: 5,3 - 7,2 mm

Longitud total: 150 mm

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	5,3 - 7,2 mm
Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud total	150 mm
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores