

## Mango de martillo, Longitud de mango: 320mm



### Datos de pedido

Número de pedido	751700 320
GTIN	4028656482403
Clase de artículo	76D

### Descripción

#### Ejecución:

De madera sin nudos de calidad 1a. Crecido de forma recta. Estructura de fibras paralela al eje del mango. La superficie está rectificada de forma lisa y encerada. Forma **curvada**.

#### Norma:

**DIN 5111 und DIN 5112.**

#### Idóneo para:

Martillos con ojos ovalados según DIN.

#### Nota:

No adecuado para martillo n.º 750125 y n.º 750810.

### Descripción técnica

Para martillos con peso	0,5 kg
Longitud de mango	320 mm
Norma	DIN 5111
Tipo de producto	Mango

### Accesorios

Juego de cuñas anulares 10 piezas Ø exterior 13 mm	752010 13
--	-----------