

## Mango de martillo, Longitud de mango: 260mm



### Datos de pedido

Número de pedido	751700 260
GTIN	4018811572605
Clase de artículo	76D

### Descripción

#### Ejecución:

De madera sin nudos de calidad 1a. Crecido de forma recta. Estructura de fibras paralela al eje del mango. La superficie está rectificada de forma lisa y encerada. Forma **curvada**.

#### Norma:

**DIN 5111 und DIN 5112.**

#### Idóneo para:

Martillos con ojos ovalados según DIN.

#### Nota:

No adecuado para martillo n.º 750125 y n.º 750810.

### Descripción técnica

Longitud de mango	260 mm
Para martillos con peso	0,1 kg
Norma	DIN 5111
Tipo de producto	Mango

### Accesorios

Juego de cuñas anulares 10 piezas Ø exterior 7 mm	752010 7
---	----------