



Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada E 6,3, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 3/95mm



Datos de pedido

Número de pedido	674225 3/95
GTIN	7610733221196
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud total	95 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	PrecisionBits
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Herramienta de puntas