



Par de guantes de punto fino 6100, Talla de guante: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094211 7
GTIN	4059904101166
Clase de artículo	09H

Descripción

Ejecución:

6100. Guante de punto fino de algodón/nailon, **blanco**, con **botones de PVC** azules por un lado.

Aplicación:

Puesta en marcha, envío, montaje de precisión.

Descripción técnica

exento de silicona	no
Agarre con aceite	moderado
Talla de guante	7
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Agarre en mojado	moderado
Exento de DMF	sí

Forma ajustada	satisfactorio
Material recubrimiento	PVC
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes de algodón
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de DMF
EN 388	2142X
Material de base	Algodón
Recubrimiento	PVC
Intervalo de aplicación	Universal
Color	azul / blanco
Peso	28,2 g
Tecnología de punto	10G
Aplicación	reutilizable
Material	Algodón
Tipo de producto	Guantes multiuso