

**Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3, Anchura de filo / Longitud total: 3/75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	674257 3/75
GTIN	7610733221455
Clase de artículo	63E

Descripción**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Descripción técnica

Longitud total	75 mm
Grosor de filo	0,6 mm
Anchura de filo	3 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	PrecisionBits
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Herramienta de puntas

