

**Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3, Anchura de filo / Longitud total:
4/89mm****Datos de pedido**

Número de pedido	674260 4/89
GTIN	4013288191793
Clase de artículo	63H

Descripción**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descripción técnica

Longitud total	89 mm
Grosor de filo	0,8 mm
Anchura de filo	4 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	800/4 Z
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Herramienta de puntas

