

**Punta de llave de vaso, 1/4 pulgadas E 6,3 con imán, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	674265 10
GTIN	7610733252947
Clase de artículo	63E

Descripción**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

De aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Descripción técnica

Ancho de llave	10 mm
Longitud total	60 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	PrecisionBits
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
con inserto magnético	sí
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

