



Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3, Anchura de filo / Longitud total: 5,5/89mm



Datos de pedido

Número de pedido	674260 5,5/89
GTIN	4013288192325
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descripción técnica

Grosor de filo	1 mm
Longitud total	89 mm
Anchura de filo	5,5 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	800/4 Z
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Herramienta de puntas

