

**Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3, Anchura de filo / Longitud total: 4/75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	674257 4/75
GTIN	7610733221486
Clase de artículo	63E

**Descripción****Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

**Aplicación:**

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Material:**

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

**Descripción técnica**

Anchura de filo	4 mm
Longitud total	75 mm
Grosor de filo	0,8 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	PrecisionBits
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Herramienta de puntas

