



Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3, Anchura de filo / Longitud total: 5/75mm



Datos de pedido

Número de pedido	674257 5/75
GTIN	7610733221509
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Descripción técnica

Anchura de filo	5 mm
Grosor de filo	1 mm
Longitud total	75 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	PrecisionBits
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Herramienta de puntas

