

Garant**Martillo blando con bocas de nailon y pieza central de acero, Ø cabeza de martillo: 32mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 754120 32 |
| GTIN | 4045197680426 |
| Clase de artículo | 71D |

Descripción**Ejecución:**

Pieza central resistente de metal con mango de martillo de madera de nogal negro, con cubierta protectora del mago de nailon y cuña anular. Los insertos de nailon resistentes al impacto y al desgaste están unidos a la pieza central a través de un sistema de fijación de doble acción. Pieza central de acero.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Inserto de nailon de recambio disponible en n.º 754180 y mango de recambio en n.º 751650.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|----------|
| Longitud de mango | 300 mm |
| Peso | 0,357 kg |
| Ø cabeza de martillo | 32 mm |
| Longitud de cabeza con bocas | 87 mm |
| Tipo de producto | Martillo |

Accesorios

Mango martillo Hickory, cubierta protectora en mango y cuña anular Longitud de mango 300 mm

751650 300

Boca de recambio de nailon, unidad Ø cabeza de martillo 32 mm

754180 32