



## Punta "HF" para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 con función de parada, Perfil Torx®: TX25



### Datos de pedido

Número de pedido	674255 TX25
GTIN	4013288106926
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Una sola pieza, es decir, el mango y la varilla forman una sola pieza. Vástagos para asiento directo en destornilladores mecánicos.

El perfil cónico Torx® "HF" mantiene todos los tornillos Torx® perfectamente apretados. Con marcas cromáticas en revestimiento de superficie dorado. Tamaño TX40 con punta hexagonal continua.

#### Aplicación:

Función de bloqueo para un posicionamiento y un apriete óptimos de tornillos Torx®.

#### Norma:

**DIN ISO 1173**

#### Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Longitud total: 50 mm

### Descripción técnica

Longitud total	50 mm
Perfil Torx®	TX25/89
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	867/4 TORX® HF
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto	Herramienta de puntas

