



Martillo de plástico con bocas Cellidor, Ø cabeza de martillo: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	754500 50
GTIN	4013288001184
Clase de artículo	73C

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.

Con bocas resistentes a los golpes **Cellidor** (amarillo).

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto Cellidor de recambio, ver n.º 754600; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.

Descripción técnica

Ø de carcasa	50 mm
Longitud de mango	340 mm
Peso	0,905 kg
Ø cabeza de martillo	50 mm
Longitud de cabeza con bocas	115 mm
Material mango	Fresno
Serie	100
Material inserto	Cellidor, amarillo, duro

Quality Dress	100
antirrebote	no
Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Mango de martillo de madera de fresno con cuña para Ø cabeza de martillo 50 mm	754400 50
Boca de recambio poliuretano Ø cabeza de martillo 50 mm	754300 50
Boca de recambio Cellidor Ø cabeza de martillo 50 mm	754600 50