



Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, Ø cabeza de martillo: 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	754700 22
GTIN	7610733003433
Clase de artículo	73B

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media).

Con mango de madera de nogal negro.

Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 754840.

Descripción técnica

Longitud de cabeza con bocas	75 mm
Longitud de mango	250 mm
Longitud total	270 mm
Material carcasa	Acero
Ø cabeza de martillo	22 mm
Material mango	Madera de nogal negro

Peso	0,167 kg
Material inserto	Nailon, blanco
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña para Ø de cabezal 22 mm	754840 22
Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 22 mm	754730 22
Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 22 mm	754720 22