



Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, Ø cabeza de martillo: 27mm



Datos de pedido

Número de pedido	754700 27
GTIN	7610733003440
Clase de artículo	73B

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media).

Con mango de madera de nogal negro.

Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 754840.

Descripción técnica

Longitud de mango	265 mm
Material carcasa	Acero
Peso	0,274 kg
Ø cabeza de martillo	27 mm
Longitud de cabeza con bocas	90 mm
Material mango	Madera de nogal negro

Longitud total	290 mm
Material inserto	Nailon, blanco
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 27 mm	754720 27
Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña para Ø de cabezal 27 mm	754840 27
Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 27 mm	754730 27