FACOM.

Surtido de alicates para anillos de seguridad, 20 piezas para anillos interiores y exteriores



Datos de pedido

Número de pedido	700170
GTIN	3148515415005
Clase de artículo	73R

Descripción

Ejecución:

Mango y articulación forjados, puntas intercambiables (tornillo de apriete). Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico. Con **muelle de apertura** y **limitación de apertura** regulable en progresión continua.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Suministro:

1 alicate para anillos de seguridad interiores y anillos exteriores con 9 pares de puntas intercambiables (3 pares cada uno en un modelo recto, con ángulo de 45° y con ángulo de 90°).

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior acodado

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior acodado

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior recto

para Ø de arandela de seguridad interior: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

para Ø de arandela de seguridad exterior: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm

Ø punta alicates para arandelas de seguridad interiores: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Ø punta alicates para arandelas seguridad exteriores: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores: 180 mm

Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores: 180 mm

Descripción técnica

Ø punta alicates para arandelas seguridad exteriores	0,9; 1,3; 1,8 mm
para Ø de arandela de seguridad interior	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
para Ø de arandela de seguridad exterior	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores	180 mm
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores	180 mm
Número de alicates	2
Ø punta alicates para arandelas de seguridad interiores	0,9; 1,3; 1,8 mm
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior recto
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior acodado
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior recto
Almacenamiento en	Caja de plástico
Norma	DIN 5256 C y D
Norma	DIN 5254 A y B
Punta intercambiable	sí
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad