



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 3/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	626039 3/4
GTIN	4045197921932
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	199 × 89 mm
Hexágono	3/4 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores