



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 9/16pul



Datos de pedido

Número de pedido	626039 9/16
GTIN	4045197921918
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Hexágono	9/16 pul
Longitud de los lados	154 × 69 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores