

**Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 9/64pul****Datos de pedido**

Número de pedido	626039 9/64
GTIN	4045197921802
Clase de artículo	62C

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	72 × 26 mm
Hexágono	9/64 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores