



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	626037 8
GTIN	4045197921185
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

Descripción técnica

Superficie	niquelado
Longitud de los lados	108 × 44 mm
Hexágono	8 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------

