



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 9mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626037 9 |
| GTIN | 4045197921192 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Superficie | niquelado |
| Hexágono | 9 mm |
| Longitud de los lados | 114 × 47 mm |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto | Destornilladores |