



## Llaves acodadas hexagonales fosfatado, Hexágono: 7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626038 7
GTIN	4045197921376
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Superficie fosfatada.

#### Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

### Descripción técnica

Longitud de los lados	102 × 41 mm
Hexágono	7 mm
Superficie	manganeso-fosfatado
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores