



Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 3mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626105 3 |
| GTIN | 4045197921598 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz). Superficie niquelada.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626108 y n.º 626128).

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 129×23 mm |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Modelo largo | sí |
| Tipo de producto | Destornilladores |

Accesorios

| | |
|--|----------|
| Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9 | 627255 9 |
|--|----------|