



## Llaves acodadas hexagonales fosfatado, Hexágono: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626038 12
GTIN	4045197921420
Clase de artículo	62C

### Descripción

**Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Superficie fosfatada.

**Nota:**

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

### Descripción técnica

Longitud de los lados	137 x 57 mm
Hexágono	12 mm
Superficie	manganeso-fosfatado
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores