



Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 14mm



Datos de pedido

Número de pedido	626105 14
GTIN	4045197921680
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz). Superficie niquelada.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626108 y n.º 626128).

Descripción técnica

Longitud de los lados	294×70 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores