



Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3, Anchura de filo: 3mm



Datos de pedido

Número de pedido	675250 3
GTIN	4013288148971
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Descripción técnica

Grosor de filo	0,5 mm
Longitud total	25 mm
Anchura de filo	3 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	800/1 Z
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Herramienta de puntas

