

**Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3, Anchura de filo: 5,5mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 675250 5,5 |
| GTIN | 4013288010940 |
| Clase de artículo | 63H |

Descripción**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Grosor de filo | 0,8 mm |
| Longitud total | 25 mm |
| Anchura de filo | 5,5 mm |
| Mango hexagonal para puntas | E 6,3 |
| Quality Dress | 800/1 Z |
| Perfil de salida | Destornillador ranura |
| Tipo de producto | Herramienta de puntas |

