



## Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango Superglas, Ø cabeza de martillo: 40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	754800 40
GTIN	7610733087105
Clase de artículo	73B

### Descripción

#### Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media).

Con mango casi irrompible de fibras de vidrio SUPERGLAS, empuñadura de plástico negro.

**Antirrebote** gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

#### Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

#### Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

### Descripción técnica

Longitud total	355 mm
Material mango	Fibra de vidrio
Peso	0,755 kg
Ø cabeza de martillo	40 mm
Material carcasa	Acero
Longitud de mango	315 mm
Longitud de cabeza con bocas	110 mm

Serie	PB 303
Material inserto	Nailon, blanco
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

## Accesorios

Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 40 mm	754720 40
Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 40 mm	754730 40