

**Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3, 39 mm de largo, Anchura de filo: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	675260 3
GTIN	4013288010803
Clase de artículo	63H

Descripción**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Descripción técnica

Anchura de filo	3 mm
Grosor de filo	0,5 mm
Longitud total	39 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Denominación del fabricante	800/1 Z
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Herramienta de puntas

