

ejendals

Par de guantes Tegera® 8800 Infinity, Talla de los guantes: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094364 7
GTIN	7340118318493
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 8800 Infinity. Guante de precisión especialmente ligero con recubrimiento de nitrilo / PU, apto para zonas de trabajo secas y ligeramente húmedas.

Guante universal de la nueva serie Infinity con **un excelente tacto** y una buena capacidad de sujeción. Con palma resistente al aceite y a la grasa. Resistente al **calor de contacto hasta 100 °C**.

Norma:

EN 407

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

EN 388:2016: 4121X

EN 388:2016: 4121X

EN 388:2016: 4121X

EN 388:2016: 4121X

EN 388:2016: 4121X

EN 388:2016: 4121X

Descripción técnica

Serie	Tegera®
Talla de guante	7
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Unidad de embalaje	6
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Material de base	Nailon spandex
Recubrimiento	Nitrilo, PU
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / amarillo
Tipo de producto	Guantes multiuso