

Garant**Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, Ø cabeza de martillo: 40 mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 754750 40 |
| GTIN | 4045197923554 |
| Clase de artículo | 71D |

Descripción**Ejecución:**

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media). **Antirrebote** gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Con mango de madera de nogal negro.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 754840.

Longitud de cabeza con bocas: 110 mm

Longitud de mango: 315 mm

Longitud total: 355 mm

Peso: 0,695 kg

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|----------|
| Longitud de cabeza con bocas | 110 mm |
| Longitud total | 355 mm |
| Longitud de mango | 315 mm |
| Peso | 0,695 kg |

| | |
|----------------------|----------|
| Ø cabeza de martillo | 40 mm |
| Tipo de producto | Martillo |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña para Ø de cabezal 40 mm | 754840 40 |
| Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 40 mm | 754720 40 |
| Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 40 mm | 754730 40 |